产品说明书

AFM 磨粒流加工



EASYFLOW

用最少的预算来提供高性能的新型机床。

EASYFLOW机床能把模具抛光到极高的品质。凭借其大容量、强劲的液压动力,轻而易举的加工大型模具,以及令人惊叹的简便性,EASYFLOW带给您在生产能力上强大的竞争力。节省时间和金钱;马上引进磨粒流加工技术和工艺的发明者所制造的模具抛光机床,EXTRUDE HONE—个您可以信赖的名字。

设备特征一览

+ 磨料缸

有各种磨料缸尺寸:

+ **磨料缸行程** 行程为 12.5" (318mm)

+ 磨料流量和流动压力

6" (152.4mm) 的磨料缸流量在19和53L/min之间,流动压力会达到2030psi(140 bar)

+ 夹紧系统

拥有最大打开尺寸20英寸 (500mm) 的全液压夹紧系统

+ 控制板 标准配置的西门子控制器及7"西门子触摸屏





技术资料

AFM EASYFLOW





尺寸

1330 x 1900 x 2300mm (WxDxH机体)

(52 x 75 x 91")

1330 x 1900 x 2600mm (WxDxH最大开启时)

(52 x 75 x 102")

重量 2300 kg (5070 lbs)

台面高度 1040mm (41")

800 x 765mm (31.5 x 30") 加工区表面 (WxD)

台面支持最大重量 300 kg (660 lbs)

夹紧系统

行程 508mm (20")

500mm (19.7") 无需模具板 最大打开距离

0mm 无需模具板 最小打开距离

800mm (31.5") 夹紧柱之间为加工区域。

- 14	ы.	_	92	41		4	-6
	8		7		μ	Λ	经
	_	٠,	IJ	ν	u		⊩

西门子S7-1200 PCL控制器。

西门子7" TP700 触摸屏

电气(欧洲与亚洲)400 VAC,3 相+N+PE,50 Hz.电气(北

美) 230/460 VAC, 3相, 60 Hz. 控制元器件电压 DC 24V 装机功率/峰值电流6kVA/15A。

状态指示灯 红黄绿

机器特点

结实的焊接框架,台面加工区域大。 后部内置液压组件和电控箱。

磨料缸的顶部和底部有铝冷却层 (可以连接到其他冷却单元)。

循环机容积磨料参数,手动压力调节。

冷冻机组。

台式或独立吹风机组。

台式超声波装置。

介质筒尺寸152.4mm(6"), 203.2mm (8"), 或254mm (10")。





注意: 规格及供货范围如有变更, 恕不另行通知。